




Coaxiale buis voor niveausensoren

LR COAX TUBE G3/4 L800



1 bevestigingselement voor centreerelement

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor niveausensoren LR
Mediumtemperatuur [°C]	-40...200
Drukbestendigheid [bar]	16
Bestand tegen vacuüm [mbar]	-1000

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	475
Materialen	coaxiale antenne: 1.4301 (roestvast staal / 304); Afdichting: NBR fase versterkt; bevestigingselement: 1.4310 (roestvast staal / 301); centreerdeel: PPS fase versterkt
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad G 3/4 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4 buitendraad
Lengte L [mm]	800

Toebehoren

Leveringsomvang	Afdichting: 1
Toebehoren (optioneel)	Centreerstuk voor coaxiale buis: 1, E43222

Opmerkingen

Opmerkingen	bij gebruik onder DNV-GL-omstandigheden is een extra centreerstuk bij de motange vereist
Verpakkingseenheid	1 stuk