


Klemadapter voor processensoren

VARIABLE CLAMP ADAPTER 150



- 1 bus
- 2 Klem
- 3 Beveiligingselement
- 4 Klemaansluiting, aandraaimoment 25...30 Nm
- 5 Overwerpmoer, aandraaimoment min. 25 Nm
- 6 veiligheidskoord

EHEDG Certified

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor hygiënische toepassingen G 1/2, voor niveausensoren LMT104
Montage	Klemaansluiting

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	174,5
Materialen	PEEK-GF30; 1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Aansluiting sensorzijde	Ø 14 mm	
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2 afdichtconus	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------