


Koppelplaat voor niveausensoren

LAUNCHING PLATE G3/4



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor niveausensoren LR
Tankdruk [bar]	-1...16

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	627,5
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aandraaimoment [Nm]	6...9
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad G 3/4 binnendraad
Procesaansluiting	flens Ø 180 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------