


Koppelplaat voor niveausensoren

LAUNCHING PLATE 3/4NPT



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor niveausensoren LR
Tankdruk [bar]	-1...16

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	634,65
Materialen	grondplaat: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Adapter: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment [Nm]	6...9
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad 3/4" NPT binnendraad
Procesaansluiting	flens Ø 180 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------