


Veerkoppeling

SPRING COUPLING 30-6-8-22

uitloop artikel



Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	31
Afmetingen	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materialen		zinkdrukriet; PA (polyamide)
Buitendiameter D	[mm]	30
Binnendiameter 1	[mm]	6
Binnendiameter 2	[mm]	8
Lengte L	[mm]	22
Max. toerental mechanisch	[U/min]	12000
Max. axiale asverplaatsing	[mm]	± 0,4
Max. radiale asverdraaiing	[mm]	± 0,3
Max. hoekverdraaiing	[°]	± 2,5

Opmerkingen

Opmerkingen	De genoemde waarden gelden voor koppelingen met de bovengenoemde naafboringen bij 23°C ruimtetemperatuur. De waarden voor radiale, hoek- en axiale verschuiving zijn maximale waarden die niet allen gelijktijdig maximaal mogen zijn.
Verpakkingseenheid	1 stuk