




Veerschijfkoppeling elektrisch isolerend

SPRING COUPLING 30-6-6-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
- 2 diepte der Klemmnabe

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	31,6
Afmetingen	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materialen		aluminium; PA (polyamide)
Aandraaimoment	[Nm]	aandraaimoment schroeven: 120 Ncm
Buitendiameter D	[mm]	30
Binnendiameter 1	[mm]	6
Binnendiameter 2	[mm]	6
Diepte van de klemnaaf	[mm]	7
Klemschroef	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Lengte	[mm]	22
Max. toerental mechanisch	[U/min]	12000
Max. axiale asverplaatsing	[mm]	± 0,4
Max. radiale asverdraaiing	[mm]	± 0,3
Max. hoekverdraaiing	[°]	± 2,5
Opmerkingen		
Opmerkingen	De genoemde waarden gelden voor koppelingen met de bovengenoemde naafboringen bij 23°C ruimtetemperatuur. De waarden voor radiale, hoek- en axiale verschuiving zijn maximale waarden die niet allen gelijktijdig maximaal mogen zijn.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	