


Zelfbedraadbare connector female

SDOGK120MKRFKSG



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...125
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	43
Afmetingen	[mm]	28 x 28 x 52
Materialen		messing kunststof ommanteling; PA 6.6 zwart
Materiaal gegoten onderdeel		Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling
Materiaal overwerpmoer		messing, kunststof ommanteling / PA 6.6, kunststof ommanteling

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Soldeeraansluiting: ...1 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: messing, kunststof ommanteling
 Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: PA 6.6, kunststof ommanteling



E60122



Zelfbedraadbare connector female

SDOGK120MKRFKSG

Aansluiting

