

Aansluitkabel met connector female

ADOGK120MKR0005B12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	507,6
---------	-----	-------

Afmetingen	[mm]	28 x 28 x 52
------------	------	--------------

Materialen	messing kunststof ommanteling; PA 6.6 zwart
------------	---

Materiaal gegoten onderdeel	Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling
-----------------------------	---

Materiaal overwerpmoer	messing, kunststof ommanteling / PA 6.6, kunststof ommanteling
------------------------	--

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E60144



Aansluitkabel met connector female

ADOGK120MKR0005B12


Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: messing, kunststof ommanteling

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: PA 6.6, kunststof ommanteling



Aansluiting

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit