

Aansluitkabel met connector female

ADOGK120MKR0050B12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	4454,4
Afmetingen	[mm]	28 x 28 x 52
Materialen		messing kunststof ommanteling; PA 6.6 zwart
Materiaal gegoten onderdeel		Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling
Materiaal overwerpmoer		messing, kunststof ommanteling / PA 6.6, kunststof ommanteling

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------



Aansluitkabel met connector female

ADOGK120MKR0050B12


Elektrische aansluiting

Kabel: 50 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: messing, kunststof ommanteling

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: PA 6.6, kunststof ommanteling



Aansluiting

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit