


Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 10000



1 oogje 20,2 mm Ø

Producteigenschappen

As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor encoders met 58mm synchroflens en 6mm volle as
------------	---

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	± 0,01 % FSO
Herhaalnauwkeurigheid	± 0,001 % FSO

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Opslagtemperatuur [°C]	-40...80

Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 10000

Luchtvochtigheid bij opslag [%] 5...95; (niet condenserend)

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Trillingsbestendigheid	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	3510,8		
Afmetingen [mm]	115 x 168,7 x 115		
Kopflens diameter [mm]	58		
Materialen	behuizing: aluminium geanodiseerd; meetkabel: roestvast staal polyamide-gecoat		
As uitvoering	massieve as		
Asdiameter [mm]	6		
Max. meetlengte [mm]	10000		
Omvang trekkoorddrum [mm]	315		
Trekkoorddiameter [mm]	1		
Trekkoordaansluiting	20,2; (oogje)		
Trekkoordeigenschappen	max. snelheid van de verplaatsing van de kabel [m /s]		2
	max. versnelling van de kabel [g]		6
	max. trekkracht [N]		21
	Min. terugtrekkracht [N]		8
Bevestigingsflens	synchroflens		


Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsschroeven: 3 x M4
	cilindrische schroeven: 4 x M4
	onderleggringen
	synchroflens
	Koppeling voor pulsgever

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Diagrammen en curves



Montagevoorschrift