


AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter ye ProcessL




Toepassingsgebied		
Uitvoering		AS-i
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]		26,5...31,6 DC
Uitgangen		
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A]		2
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-30...80
Beschermklasse		IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
EMC		EN 61000-6-2
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		47
Materialen		metalen delen: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichting contactpinnen: FPM; O-ring: EPDM
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Momentsleutel; E70390
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter ye ProcessL

Elektrische aansluiting



Aansluiting

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; Aandraaimoment: ...0,8 Nm