


AS-Interface printplaatmodule

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Toepassingsgebied

Applicatie

Behuizing voor paneelmontage

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 50
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale ingangen: 2

Ingangen

Aantal digitale ingangen	2
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	24
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Kortsluitbestendige digitale ingangen	nee

Uitgangen

Spanningsbereik DC [V]	AS-i
Stroombelasting per uitgang [mA]	10
Kortsluitvast	nee

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 20; (afhankelijk van de behuizing)

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
MTTF [jaren]	855



AS-Interface printplaatmodule

AS-i pcb 2-DI/1-DO

AS-i parameters					
AS-i versie	2.11; 3.0				
Uitgebreide adresseermodus	ja				
AS-i profiel	S-7.A.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	7				
AS-i ID-code [hex]	A.E				
AS-i certificaat	75102				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Aanduiding	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mechanische eigenschappen					
Gewicht [g]	54				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf			LED, groen	
	fouten			LED, rood	
	functie			LED, geel	
Opmerkingen					
Verpakkingseenheid	1 stuk				
Elektrische aansluiting					
AS-i +	bruin				
AS-i -	blauw				
I1	zwart				
I2	zwart				
O1	rood				