




AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Toepassingsgebied	
Applicatie	Verdelen van de AS-i-spanning naar M12 stekkeraansluiting
Elektrische eigenschappen	
Beschermklasse	III
Stroombelasting per module / [A] steekplaats	4
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	AS-i
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...75
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	83,1
Materialen	behuizing: PBT / PC
Aandraaimoment [Nm]	1,65
Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	vlakkabel eindstuk:, E70413
	krimpkous:, E70113



AS-Interface vlakkabelaftakking


FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Opmerkingen	
Opmerkingen	De vlakkabel mag niet eindigen in een splitter. Gebruik een vlakkabel of goede krimpkous voor de afdichting.
Verpakkingseenheid	1 stuk


Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Connector: M12; codering: A; Behuizing: PUR



Aansluiting



1	AS-i +
3	AS-i -