




AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Elektrische eigenschappen	
Beschermklasse	III
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	4
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	AS-i
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...75
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	60,5
Materialen	behuizing: PBT / PC; Schroef: 1.4305 (roestvast staal / 303)
Aandraaimoment [Nm]	< 1,65
Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	vlakkabel eindstuk:, E70413
	krimpkous:, E70113
Opmerkingen	
Opmerkingen	De vlakkable kan niet in de verdeler eindigen.
	Gebruik een vlakkabel of goede krimpkous voor de afdichting.
Verpakkingseenheid	1 stuk




AS-Interface vlakkabelaftakking


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A; Behuizing: PUR



Aansluiting



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +