




AS-Interface spanningsverdeler

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Toepassingsgebied

Uitvoering	AS-i / 24 V
------------	-------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2
Extra voeding	[V]	24 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen


Gewicht	[g]	95,5
Materialen		PA 6.6; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L); schroeven: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Moer: 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: NBR; vlakkabelafdichting: NBR

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	functionele aarde