


AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter AS-i 5 m UL



Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III
Stroombelasting per module / [A] steekplaats	4

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...75
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	182,8
Materialen	behuizing: PBT / PC; Schroef: 1.4305 (roestvast staal / 303)
Aandraaimoment [Nm]	< 1,65

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	vlakkabel eindstuk:, E70413
	krimpkous:, E70113

Opmerkingen

Opmerkingen	De vlakkabele kan niet in de verdeler eindigen. Gebruik een vlakkabel of goede krimpkous voor de afdichting.
Verpakkingseenheid	1 stuk




AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter AS-i 5 m UL

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting



bruin	AS-i +
blauw	AS-i -