


Verbindingskabel

VSTGH030MSS0015A03DOGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Beschermklassse III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklassse IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU


Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E70021




Verbindingskabel

VSTGH030MSS0015A03DOGF030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 15 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

