




Verbindingskabel

VSTGH030MSS0020A03DOGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen


Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E70022




Verbindingskabel

VSTGH030MSS0020A03DOGF030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

