


E70045



Verbindingskabel

VDOAH040MSS00,6A04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm





Verbindingskabel

VDOAH040MSS00,6A04STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

