


## Verbindingskabel

VDOAH040MSS0001A04STAH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Elektrische eigenschappen

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Voedingsspanning | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Beschermklasse | IP 67 |
|----------------|-------|

## Mechanische eigenschappen

|            |     |
|------------|-----|
| Materialen | TPU |
|------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
|-----------------------------|-----|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
|------------------------|---------------------|

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld






## Verbindingskabel

VDOAH040MSS0001A04STAH040MSS

### Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

