


Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA041--S00,6A03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	15 x 15 x 46,5
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel
----------	------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA041--S00,6A03STGH030MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

