


Zelfbedraadbare connector female

SDOGL070PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E70142

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	10

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...100
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	29 x 29 x 71
Materialen		PBT
Materiaal gegoten onderdeel		PBT
Materiaal overwerpmoer		PBT

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E70100



Zelfbedraadbare connector female


SDOGL070PLSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 10...12 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x Rd24, recht; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PBT



Aansluiting

