




Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11421

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	15 x 15 x 46,5
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

