


Zelfbedraadbare connector female

SDOKL070PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E70142

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...100
----------------------	------	-----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	29 x 29 x 66
------------	------	--------------

Materialen		PBT
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		PBT
-----------------------------	--	-----

Materiaal overwerpmoer		PBT
------------------------	--	-----

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------



Zelfbedraadbare connector female


SDOKL070PLSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 6...9,5 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x Rd24, recht; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PBT



Aansluiting

