


Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC041--S0001A03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 65

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel
----------	------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC041--S0001A03STGH030MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm C DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

