


E70230



Schroefklemmen

Screw terminals / 6 pcs.



Elektrische eigenschappen

Max. belastingsstroom [A] 20; (2,5 mm²)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -30...100

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 41,7

Materialen stroomvoerende delen: koperlegering vertind; PA (polyamide)

Aandraaimoment [Nm] 0,5

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 6 stuk

Elektrische aansluiting

0,2...2,5 mm²; Abisolierl nge: 7 mm