

Stekker

Cage clamps / 100 pcs.



Elektrische eigenschappen

Max. belastingsstroom	[A]	10; (2,5 mm ²)
-----------------------	-----	----------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...115
----------------------	------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	690
Materialen		stroomvoerende delen: koperlegering vertind; PA (polyamide)
Aandraaimoment	[Nm]	0,5

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		100 stuk
--------------------	--	----------

Elektrische aansluiting

0,2...2,5 mm ² ; Abisolierl�nge: 9...10 mm
