


E70350



Verbindingskabel met ventielstekker

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging	vrijloopdiode

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	138,8
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder



Verbindingskabel met ventielstekker

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Halogeen vrij; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: Messing vernikkeld

