


E7377A



AS-Interface vlakkabelverdeler

FC Splitter yelye II 3D/3G



Toepassingsgebied		
Applicatie	voor het verdelen van de AS-i spanning of de externe 24 V voedingsspanning	
Elektrische eigenschappen		
Beschermklasse	III	
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	8
Uitgangen		
Elektrische uitvoering	AS-i	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	-15...60 °C: alleen in verbinding met EPDM-kabel	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	80; (31 °C; lineair afnemend tot 50% (40 °C))
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Beschermklasse	IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K)	
Vervuilingsgraad	2	
Toelatingen / testen		
ATEX-apparaatkenmerk	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X	
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	132,5
Materialen	metalen delen: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichting contactpinnen: FKM; Afdichting: EPDM	
Aandraaimoment	[Nm]	2,5; (Bevestigingsschroef)

E7377A



AS-Interface vlakkabelverdeler

FC Splitter yelye II 3D/3G

Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	Momentsleutel:, E70390
	vlakkabeldummy:, E70299
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk