


Muurdoorvoer

Wall passage standard

**Elektrische eigenschappen**

Voedingsspanning [V]	< 60 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 65; IP 67

Mechanische eigenschappen


Gewicht [g]	24,1
Materialen	messing vernikkeld; Afdichting: FKM
Materiaal gegoten onderdeel	messing, vernikkeld
Aandraaimoment [Nm]	1

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld

**Elektrische aansluiting - stekker**

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



E73008



Muurdoorvoer

Wall passage standard

Aansluiting

