


E78000



DIN rail adapter

DIN rail adapter 3/4 rows



Toepassingsgebied

Uitvoering voor DIN-rail voor bijvoorbeeld IO-link masters 4-Port

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	87,6
Wijze van montage	DIN rail montage
Afmetingen [mm]	152 x 60 x 19
Materialen	DIN rail adapter: PC/ABS; schroefdraadbus: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Toebehoren

Leveringsomvang	ringen 2 x M5
	Schroef 2 x M5 x 30
	Schroef 1 x M5 x 10

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------