




## RFID-tag

ID-TAG/8.3X3.6/06



montagegat: Ø 8,0 x 3,7 mm



## Toepassingsgebied

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur (actief) [°C] | -40...85 |
| Piektemperatuur (passief) [°C]    | 90       |

## Elektrische eigenschappen

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Zendfrequentie [MHz]                      | 13,56      |
| Opslagruimte [bit]                        | 896        |
| Geheugentype                              | EEPROM     |
| Chip type                                 | ICODE SLIX |
| Aantal blokken                            | 28         |
| Blokgrootte [Byte]                        | 4          |
| Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8          |
| RFID standaard                            | ISO 15693  |
| Max. leescycli                            | onbegrensd |
| Max. schrijfcycli                         | 100000     |

## Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
| Opslagtemperatuur [°C]    | -40...90 |
| Beschermklasse            | IP 68    |

## Toelatingen / testen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Zendtoelating | ISO 15693 |
|---------------|-----------|

## Mechanische eigenschappen

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gewicht [g]       | 3,75                                                           |
| Wijze van montage | Press-fit behuizing; Montage in metaal; Montage in niet-metaal |
| Afmetingen [mm]   | Ø 8,3 / L = 3,6                                                |
| Materialen        | behuizing: PPA GF30; epoxyhars                                 |

## Opmerkingen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpakkingseenheid | 10 stuk |
|--------------------|---------|