


Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0002K08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Afgeschermd kabel
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	148,5
Afmetingen [mm]	28 x 15 x 38
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk



Aansluitkabel met connector female


ADOAH080MSS0002K08

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, zwart, Afgeschermd; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 1...1,5 Nm;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



Kleurenschema
volgens DIN 47100 Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel
screen =	afscherming