




RFID-tag

ID-TAG/R40X10/04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-20...65
Piektemperatuur (passief) [°C]	180

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	865...870
Opslagruimte [bit]	96
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...65
Opslagtemperatuur [°C]	-40...180

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	18,5
Afmetingen [mm]	32 x 8 x 40
Materialen	PA 6.6 zwart

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E80354



RFID-tag

ID-TAG/R40X10/04

Aanvullende informatie

leesafstand (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-