


Voorkeuzeteller

COUNTER/210/LCD



1 Spanbeugel



Producteigenschappen

Afmetingen	[mm]	48 x 48 x 107
------------	------	---------------

Toepassingsgebied

Applicatie	teller met 2 voorkeuzes
------------	-------------------------

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	90...260
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal relaisuitgangen: 2
-------------------------	--

Ingangen

Aantal digitale ingangen	2
--------------------------	---

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	2
------------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...65
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	93
Beschermklasse		IP 65; (aan de voorkant)
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 00

Toelatingen / testen

EMC	EN 55011	klasse B
	EN 61000-6-2	(met afgeschermd besturings- en signaalkabels)
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)



Voorkeuzeteller

COUNTER/210/LCD

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	214,5
Afmetingen	[mm]	48 x 48 x 107
Materialen		PC zwart
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		2 x 7-segments-LCD-display, groen van achterbelicht 6-digit
Bedienelementen	8	drukknoppen
Elektrische aansluiting		
Schroefsteekklemmen: 7 x ...2,5 mm ²		
Schroefsteekklemmen: 8 x ...1,5 mm ²		
Aansluiting		

