

E89150




LCD-scherm

LC-DISPLAY

uitloop artikel

Alternatief artikel: DX1041

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



paneeluitsparing 68 x 33 mm volgens DIN



Producteigenschappen

Behuizing	Behuizing voor paneelmontage
Afmetingen [mm]	39 x 75 x 54

Toepassingsgebied

Applicatie	schaalbare weergave voor sensoren met analoge uitgang
------------	---

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 1
-------------------------	----------------------------

Ingangen

Aantal analoge ingangen	1
Analoge ingangsspanning [V]	10...50

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
Beschermklasse	IP 65; (ingebouwd; met afdichting)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	120
Behuizing	Behuizing voor paneelmontage
Afmetingen [mm]	39 x 75 x 54
Materialen	kunststof


LCD-scherm

LC-DISPLAY

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...2.5 mm²

Aansluiting



- | | |
|---|----------------------------------|
| | potentiometer |
| 1 | nul-punts instelling grof |
| 2 | nul-punts instelling fijn |
| 3 | Weergavegebied grof |
| 4 | Weergavegebied fijn |
| | DIP-schakelaar |
| 5 | decimale punt , ingang 10...50mA |