


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

10

Uitgangen


Elektrische uitvoering

PNP



Centrale verdeler


ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	226
Afmetingen	[mm]	33 x 60 x 118,2
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler		4
Uitvoering connector		M12
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		Afsluitdoppen: 2
		labelhouder: 4
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting		
Connector: 1 x M23; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Centrale verdeler

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

Aansluiting



Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm

