




Centrale verdeler

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	10


Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----



Centrale verdeler


ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	306
Afmetingen	[mm]	33 x 60 x 152
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M12
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	16 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		Afsluitdoppen: 2
		labelhouder: 8
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting		
Connector: 1 x M23; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Centrale verdeler

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Aansluiting





Centrale verdeler

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm

