


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse	II
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	4
Stroombelasting gezamenlijk [A]	12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-5...60
Beschermklasse	IP 67; IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	937
Afmetingen [mm]	18 x 54 x 82
Materialen	PA (polyamide)



Centrale verdeler

ZDO4H050MSS0010H07

Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)	
Aantal poorten centraalverdeler	4	
Uitvoering connector	M12	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	buigcycli	> 2 Mio.

Toebehoren

Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 4

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm





Centrale verdeler

ZDO4H050MSS0010H07

Aansluiting

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
WH =	wit
YE =	geel