


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

15...30 DC

Beschermklassse

III

Stroombelasting per module /
steekplaats [A]

1

Stroombelasting gezamenlijk [A]

1

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...80

Omgevingstemperatuur
(bewegend) [°C]

-5...60

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

86,8

Afmetingen [mm]

17 x 30 x 85,4

Centrale verdeler

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Materialen	PBT-GF20; messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel	PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler	4
Uitvoering connector	M8

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M12; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm



Aansluiting





Centrale verdeler

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm

