




Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		cULus: ...65 °C
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2
	File nummer UL	E191684
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	30,2
Materialen		behuizing: PA (polyamide) oranje; Afdichting: FKM
Materiaal oververpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M8; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm

