




Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	15...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse	III
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	2
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	PNP



Centrale verdeler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60
Beschermklasse		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagen)

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	150,5
Materialen		PBT-GF20; messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler		10
Uitvoering connector		M8


Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	10 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	Beschermkapje: M8, E73005

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm



Centrale verdeler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Aansluiting

