





Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Uitgangen		
Elektrische uitvoering	PNP	



Centrale verdeler


ZDO8H050VAS000---KA

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	404,5
Afmetingen	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materialen		messing vernikkeld; behuizing: PBT-GF30
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M12
Toebehoren		
Leveringsomvang		Afsluitdoppen: 2
		labelhouder: 10
		Gereedschap voor kooiveerklemmen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting		
Aansluitklemmen, signaal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Wartel: M20x1,5		
Aansluitklemmen, industriële voedingen: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Centrale verdeler

ZDO8H050VAS000---KA

Aansluiting



Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm