


Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	cULus: ...65 °C
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2
	File nummer UL	E191684

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	28,9
Materialen	behuizing: PA (polyamide) oranje; Halogeen vrij; Afdichting: EPDM
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel!



Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M8; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm

