





Y-verbindingskabel

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



| Toepassingsgebied           |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Uitvoering                  | adapterkabel                                             |
| Elektrische eigenschappen   |                                                          |
| Voedingsspanning [V]        | 8...32 DC                                                |
| Omgevingsvariabelen         |                                                          |
| Omgevingstemperatuur [°C]   | -20...85                                                 |
| Mechanische eigenschappen   |                                                          |
| Gewicht [g]                 | 109                                                      |
| Materialen                  | behuizing: PBT zwart; bus: TPU oranje; Afdichting: Viton |
| Opmerkingen                 |                                                          |
| Verpakkingseenheid          | 1 stuk                                                   |
| Elektrische aansluiting - C |                                                          |

Connector: 1 x AMP connector, recht




| Elektrische aansluiting                         |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Kabel: 0,6 m, PUR, zwart, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |  |
| Kabel: 0,6 m, PUR, zwart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm² |  |

## Y-verbindingskabel

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Kabel: 0,6 m; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - A

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



### Elektrische aansluiting - B

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

