

# EVC07A



## Verbindingskabel

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT



| Toepassingsgebied               |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen        | Halogeen vrij; Vergulde contacten                          |
| Verfbestendig                   | ja                                                         |
| Elektrische eigenschappen       |                                                            |
| Voedingsspanning [V]            | < 60 AC/DC                                                 |
| Beschermklasse                  | II                                                         |
| Stroombelasting gezamenlijk [A] | 2                                                          |
| Omgevingsvariabelen             |                                                            |
| Omgevingstemperatuur [°C]       | -20...60                                                   |
| Beschermklasse                  | IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K) |
| Toelatingen / testen            |                                                            |
| Keurmerken                      | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                   |
| ATEX-apparaatkenmerk            | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67          |
| Mechanische eigenschappen       |                                                            |
| Gewicht [g]                     | 115,3                                                      |
| Afmetingen [mm]                 | 31 x 15,5 x 36,5                                           |
| Materialen                      | behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM                     |
| Materiaal overwerpmoer          | 1.4404 (roestvast staal / 316L)                            |
| Opmerkingen                     |                                                            |
| Verpakkingseenheid              | 1 stuk                                                     |



## Verbindingskabel

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 1,2...1,5 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 1,2...1,5 Nm

