


EVC17A



Aansluitkabel met stekker male

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K)
Toelatingen / testen	
Keurmerken	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-apparaatkenmerk	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	357,5
Materialen	behuizing: TPU oranje
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

EVC17A



Aansluitkabel met stekker male

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 1,2...1,5 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit