


EVF570



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH050VASFKPG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Applicatie		Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...55
Luchtvochtigheid bij opslag	[%]	10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	42
Materiaal gegoten onderdeel		PA 6.6
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting		EPDM
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

EVF570



Zelfbedraadbare connector female


SDOAH050VASFKPG

Elektrische aansluiting


schroefklemmen: 0,25...1 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6, grijs; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel!



Aansluiting



Aderkleuren	
BK	zwart
BN	bruin
BU	blauw
GY	grijs
WH	wit
kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2	