




Aansluitkabel met stekker male

ASTAH030VAS0002E03



| Toepassingsgebied                                                    |      |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen                                             |      | Siliconen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
| Applicatie                                                           |      | Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie   |
| Siliconenvrij                                                        |      | ja                                                            |
| Elektrische eigenschappen                                            |      |                                                               |
| Voedingsspanning                                                     | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                           |
| Beschermklasse                                                       |      | II                                                            |
| Stroombelasting gezamenlijk                                          | [A]  | 4                                                             |
| Omgevingsvariabelen                                                  |      |                                                               |
| Omgevingstemperatuur                                                 | [°C] | -25...100                                                     |
| Opmerking voor de omgevingstemperatuur                               |      | cULus: ...50 °C                                               |
| Omgevingstemperatuur (bewegend)                                      | [°C] | 5...100                                                       |
| Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend                      |      | cULus: ...50 °C                                               |
| Opslagtemperatuur                                                    | [°C] | -25...55                                                      |
| Luchtvochtigheid bij opslag                                          | [%]  | 10...100                                                      |
| Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                           |
| Beschermklasse                                                       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                   |
| Mechanische eigenschappen                                            |      |                                                               |
| Gewicht                                                              | [g]  | 87,9                                                          |



## Aansluitkabel met stekker male

ASTAH030VAS0002E03

|                           |                                      |                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialen                | behuizing: PVC oranje                |                                                                                                           |
| Materiaal overwerpmoer    | 1.4404 (roestvast staal / 316L)      |                                                                                                           |
| Toepasbaar in kabelrupsen | ja                                   |                                                                                                           |
| Toepasbaar in kabelrupsen | buigradius bij bewegende applicaties | min. 10 x kabeldiameter                                                                                   |
|                           | bewegingssnelheid                    | max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup> |
|                           | buigcycli                            | > 1 Mio.                                                                                                  |
|                           | torsiebelasting                      | ± 180 °/m                                                                                                 |

### Opmerkingen


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



### Aansluiting

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =           Aderkleuren :  
 BN =           zwart  
 BU =           bruin  
                   blauw