




Y-verbindingskabel

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie		Lasapplicaties
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-25...90
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...55
Luchtvochtigheid bij opslag	[%]	10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	66,8
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, anti-aangroei
Materiaal afdichting		FKM
Aantal poorten centraalverdeler		2



Y-verbindingskabel

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 2 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m


Opmerkingen		
Opmerkingen	zonder taghouders	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,9 mm; niet bestraald (recyclebaar); lasspatbestendig; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm		



Elektrische aansluiting	
Aansluiting	





Y-verbindingskabel

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Afdichting: FKM;
Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

